

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PMH63VT-GR

APC Performance SurgeArrest 6 outlets with
Phone & Coax Protection 230V Germany



Pregled

Vreme isporuke

Usually in Stock



Osnovne informacije

Naponski ulaz	230 V
Standard utikača	Schuko CEE 7/7P
Dužina kabla	3,00 m
Broj kablova	1
Obezbeđena oprema	Uputstvo za upotrebu

Fizički

Boja	Bela
Visina	6,2 cm
Širina	27,2 cm
Dubina	11 cm
Masa proizvoda	0,81 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	U rek

Ulaz

Ulazna snaga	2300 W
Frekvencija mreže	50 Hz
Maksimalna ulazna struja	10 A
Preklopna moć	10 A

Izlaz

Broj energetskih utičnica	6
Standard utičnice	Šuko CEE 7

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Politika zaštite opreme	Životni vek: 75000 evra

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...50000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m

Prenaponska zaštita i filtriranje

Vreme odziva	1 ns common mode
Faktor potiskivanja istofazne smetnje	40 dB
Vršna struja	48 kA common mode
Stopa energije prenapona	1836 J

Pakovanje

Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	31 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	0,95 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	16,5 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	950 g
SCC14	10731304313134

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.