

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PRA15424

Pragma providna vrata - za orman - 4 x 24 modula



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska Ugradna
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip prednjeg poklopca	Providni
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	4
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Ukupan broj 18 mm modula	96
Installation description	Montaža na površinu Ugradna montaža
Materijal kućišta	Staklo Metal
Širina	550 mm
Visina	750 mm
Dubina	20 mm
Boja	Bezbojna

Okruženje

Otpornost na vatru	750 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	65,0 cm
Package 1 Length	84,0 cm

Package 1 Weight	5,75 kg
Unit Type of Package 2	X12
Number of Units in Package 2	19
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	149,94 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------