

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PRA20124

Pragma nadgradni orman - IP30 - 1 x 24
modula - bez vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Razvodni orman
Širina	550 mm spoljašnja strana:
Visina	300 mm
Dubina	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Bez

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	24
Snaga disipacije u w	46 W
[in] nazivna struja	125 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
Tip šine	Multifix
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Odvojive ploče Predefinisane ploče Kablovski kanal Kabl ili cev
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 22 izvodi 1 nula (Quick) sa 23 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 25 mm ² za uzemljenje 20 x 6 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za uzemljenje 1 x 50 mm ² za nula 2 x 25 mm ² za nula 20 x 6 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika Zadnji deo: metal Prednja strana: metal
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Ciljana zemlja	Baltičke zemlje Švedska Finska Češka republika Mađarska Grčka Rusija
Dubina za ugradnju	0 mm
Unutrašnja dubina	120 mm

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	39,5 cm
Package 1 Length	64,0 cm
Package 1 Weight	6,685 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	120,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	172,44 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------