

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TCSEGWB13FA0

univerzalni Wifi adapter - IP20 - sa RJ45 i USB
priključkom



Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor
Pribor / posebni tip	Wireless access point
Pribor / posebna namena	Pametni telefon Fablet Frekventni regulator Računar Tablet PLC

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon M251 Altivar Process ATV600 Modicon M580 Altivar Process ATV900
Sastav seta	Baterija USB kabl Adapter za napajanje Ethernet kabl Kratko uputstvo za upotrebu
Dostupna funkcija	Automatska detekcija Schneider Electric proizv. i ostalih uređaja na Ethernet-u
Tip priključka	Ženski RJ45 automatic negotiation 10/100 Mbit/s Mikro USB tip A ženski
Protokol komunikacionog porta	DHCP PPPoE (Point-to-Point protokol preko Ethernet-a) Ethernet TCP/IP ICMP
Način pristupa	CSMA/CA CSMA/CD
Operativni sistem	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista
Zahtevi sistema	Google Chrome Microsoft Internet explorer Apple Safari Firefox
Napajanje	Punjiva interna baterija
Lokalna signalizacija	Zastatus baterije: 1 LED (zelena, narandžasta i crvena) Zaaktivnost na Ethernet portu: 1 LED Zastatus bežične funkcije: 1 LED Zastatus scan-a: 1 LED
Masa proizvoda	0,35 kg


Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Relativna vlažnost	10...90 % za rad, bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3 5...90 % za skladištenje, bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
Standardi	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3x IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Sertifikacija proizvoda	FCC[RETURN]CE

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Presentation



Item	Description
(1)	Power switch
(2)	Micro USB port
(3)	Reset button
(4)	Ethernet port