

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

TCSESM043F23F0 Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 4 bakarna porta



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ConneXium
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Koncept	Transparent Ready
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet port	10/100BASE-TX - 4 port(ovi) bakarni kabl
Maksimalni broj prekidača u kaskadi	Neograničeno
Sajber bezbednost	Zaštita porta

Dopunske informacije

Integrisani načini povezivanja	Oklopljen RJ45 bakarni kabl
Način prenosa	Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m bakarni kabl
Ethernet servis	Konfiguracija putem veb servera VLAN Multicast filtriranje Kontrola toka podataka (data stream control) IGMP Snooping SNMP-Traps i SYSLOG
Komunikacioni servis	TFTP Kvalitet servisa (QoS) Nadzor porta Port mirroring Detekcija konflikta adresa
Dijagnostika u radu	Signalni kontakt Samotestiranje
Maksimalni broj prekidača u prstenu	50
Redundantnost	HiPER prsten RSTP Redundantno mrežno spajanje
[us] nazivni napon	12...48 V
Granice napona	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Potrošnja	5,3 W
Električna veza	Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE UL RCM EtherNet/IP

Dostupna funkcija	Alarmi (zamke) Informacioni sistem Izveštaj Trap log
Lokalna signalizacija	ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zagreška: 1 LED (crvena) Zaring manager: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zauređaj na čekanju: 1 LED (zelena) Zastatus veze: 1 LED po kanalu (zelena) ZaAct: 1 LED po kanalu (žuta) Status uređaja
Alarm izlaza	1 beznaponski kontakt 1 A
Funkcija alarma	Greška napajanja Status veze podataka Greška redundantnog prstena Greška switch-a
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Širina	47 mm
Visina	131 mm
Dubina	111 mm
Masa proizvoda	0,4 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Sertifikacije proizvoda	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM[RETURN]ODVA EtherNet/ IP[RETURN]BV[RETURN]GL

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	473,000 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions

