

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# TRV00121

## displej za vrata - FDM 121 - 96 x 96 mm - IP54



### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	FDM121
Tip proizvoda ili komponente	Displej modul
Pribor / posebna kategorija	Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 PowerPact H PowerPact J PowerPact L PowerPact P PowerPact H
Ime proizvoda	Enerlin'X FDM
Funkcije modula	Daljinsko upravljanje Praćenje mreže Merenje Alarm displeja

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
Način montiranja	Ugradno
Nosači za montažu	Set za montažu na površinu Izrez na vratima
Tip displeja	LCD ekran sa belim pozadinskim osvetljenjem
Rezolucija displeja	128 x 128 piksela
Vidni ugao horizontalni x vertikalni	60 x 30°
[us] nazivni napon	24 V DC - 20...10 %
Struja potrošnje	21 mA
Standardi	CE CSA UL
Visina	96 mm
Širina	96 mm
Dubina	33,6 mm
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600 Rezervni deo za ComPact NS1600b ... 3200

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP53 prednja strana:
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	244,5 g
Pakovanje 1 visina	5,803 cm
Pakovanje 1 širina	10,275 cm
Pakovanje 1 dužina	10,375 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	34
Pakovanje 2 težina	8967,0 g
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	816
Pakovanje 3 težina	224208,0 g
Pakovanje 3 visina	95 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------