

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXCANCB100

CANopen standardni kabl - IP20 - UL - IEC
60332-2 - 100 m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	CANopen
Tip komunikacije	CANopen
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena	CANopen bus
Dužina kabla	100 m

Dopunske informacije

Označavanje	CE
Masa proizvoda	7,84 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	35,000 cm
Package 1 Length	35,000 cm
Package 1 Weight	8,692 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	104,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	220,608 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
