

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXCANCBDD03

CANopen kabl - ženski SUB-D9 konektori - standardni - IP20 - UL - 0.3m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	CANopen
Tip komunikacije	CANopen
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip	Kabl za povezivanje
Pribor / posebna namena	CANopen bus
Dužina kabla	0,3 m

Dopunske informacije

Električna veza	2 ženska konektora SUB-D 9 pin(ovi)
Označavanje	CE
Masa proizvoda	0,086 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	89 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,55 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci