

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# VBF3GE

## TeSys VARIO - rastavljač u kućištu - 50 A



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys VARIO
Kratko ime uređaja	VBF
Primena uređaja	Preventivno održavanje
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač u kućištu
Nivo performansi	Visoke performanse
Broj polova	3P
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Crna
Zaključavanje zakretne ručice	1 do 3 katanca 4...8 mm

### Dopunske informacije

Označavanje	0 - 1
[ue] nazivni napon	690 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	50 A
[ie] nazivna struja	41,5 A (AC-23A) pri 400 V
Nazivna snaga u w	22 KW pri 400 V (AC-23) 18,5 kW pri 400 V (AC-3)
Klasa rada sa prekidima	30
Making capacity ( I rms)	630 A pri 400 V AC-21A 630 A pri 400 V AC-22A 630 A pri 400 V AC-23A
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	2,1 kA pri 400 V na Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	756 A pri 400 V 1 s
Nazivna uslovna struja kratkog spoja	10 KA pri 400 V - odgovarajući osigurač 63 A aM 10 kA pri 400 V - odgovarajući osigurač 63 A gG
Prekidna moć	500 A pri 400 V (AC-21A) 500 A pri 400 V (AC-22A) 500 A pri 400 V (AC-23A)
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa AC-21 30000 ciklusa DC-1...5
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Pogodno za izolaciju	Da
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi kabl 16 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi kabl 25 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Visina	180 mm
Širina	157 mm
Dubina	152 mm
Masa proizvoda	0,93 kg

## Okruženje

Standardi	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	19,500 cm
Package 1 Weight	920,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,290 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------