


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3310D

Modbus TCP komunikaciona kartica - 1 RJ45 -
10/100 Mbps



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Komunikaciona kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q
Protokol komunikacionog porta	Modbus TCP
Specifične primene proizvoda	Za daisy chain montažu
Tip priključka	1 RJ45
Brzina prenosa	100 Mbps 10 Mbps
Fizički interfejs	Ethernet 2
Veb servisi	Altivar pregled Ethernet statistika Altivar statusno stanje IO skeniranje FDR Agent Editor podataka Mejl Bezbednost

Dopunske informacije

Režim razmene	Half duplex i full duplex
Komunikaciona veza	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tip komunikacije	IP u skladu sa RFC791
Način prenosa poruke	UDP Maksimalno 8 veza TCP u skladu sa RFC793
Koncept	Transparent Ready klasa C20
Veb server	Ugrađen
Komunikacioni servis	CiA 402 profil I/O profil Nadzor komunikacije može biti onemogućen, podeseivo Dijagnostike (08) FTP I/O servis skeniranja može biti onemogućen Čitanje identifikacije uređaja (43) Čitanje holding registara (03) Čitanje ulaznih registara(04) Čitanje/Upis više registara (23) SNMP TFTP Upis više registara (16) Upis pojedinačnog registra (06)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Tip displeja	1 LED za 10/100 Mbps (brzina) 1 LED za FLT (Ethernet greška) 1 LED za RX (prijem) 1 LED za STS (IP adresa) 1 LED za TX (slanje) Grafički displej za primljenu kontrolnu reč Grafički displej za primljenu referencu Veb server
Masa proizvoda	0,3 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	283,9 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	17,2 cm
Pakovanje 1 dužina	23,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	7
Pakovanje 2 težina	2,49 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------