

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A4503

DC prigušnica - 6.8 mH - 8 A - za frekventne
regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	6,8 mH
[in] nazivna struja	8 A
Termički gubici	22,5 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV71WU22N4 ATV61H075M3 ATV71HU30N4 ATV71H075M3 ATV61HU22N4 ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71HU22N4 ATV61HU30N4 ATV71WU30N4
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 2.5 mm ² (AWG 12)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.4...0.6 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	115 mm
Masa proizvoda	1,7 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (without current derating)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,018 kg
Pakovanje 1 visina	16,5 cm
Pakovanje 1 širina	16,5 cm
Pakovanje 1 dužina	21,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	73,54 kg
Pakovanje 2 visina	73,5 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 dužina	80 cm
Pakovanje 3 visina	80 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------