

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A4504

DC prigušnica - 3.9 mH - 10.7 A - za frekventne
regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	3,9 mH
[in] nazivna struja	10,7 A
Termički gubici	27 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HU40N4 ATV71HU40N4 ATV71WU40N4 ATV71PU40N4Z
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 2.5 mm ² (AWG 12)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.4...0.6 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	115 mm
Masa proizvoda	1,65 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2 kg
Pakovanje 2 težina	53 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------