

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4506

DC prigušnica - 2.2 mH - 19.2 A - za frekventne
regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	2,2 mH
[in] nazivna struja	19,2 A
Termički gubici	33 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HU75N4 ATV71HU75N4 ATV71HU22M3 ATV71WU75N4 ATV71PU75N4Z ATV61HU22M3
Električna veza	Kolo uzemljenja priključak, kapacitet priključka: 10 mm ² (AWG 6) Napajanja priključak, kapacitet priključka: 4 mm ² (AWG 10)

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nominal current (duration = 60 s)
Moment pritezanja	1.2...1.4 N.m za kolo uzemljenja 0.5...0.8 N.m za napajanja
Visina	134 mm
Širina	96 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	2,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (without current derating)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m without current derating 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,781 kg
Pakovanje 1 visina	17,5 cm
Pakovanje 1 širina	17,5 cm
Pakovanje 1 dužina	22,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06

Broj jedinica u pakovanju 2	30
Pakovanje 2 težina	96,43 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------