

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4512

DC prigušnica - 0.09 mH - 195 A - za
frekventne regulatore



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	DC prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 61
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,09 mH
[in] nazivna struja	195 A
Termički gubici	73 W
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HD30M3X ATV71HD45M3X ATV61HD45M3X ATV61HD37M3X ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X
Električna veza	Napajanja ogoljene žice 9 mm

Dopunske informacije

Broj faza mreže	Trofazne
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	6 %
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Visina	191 mm
Širina	280 mm
Dubina	240 mm
Masa proizvoda	10 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	50...60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) -10...50 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	13,62 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
