

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# VW3A4561

linijska prigušnica - 0.066 mH - 344 A - trofazna  
- 258 W - za fr. regulatore



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linjska prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC22N4D - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61QC20N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61QC40N4 - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71HC16N4 - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71QC16N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71QC31N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases	Trofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,066 mH
[in] nazivna struja	344 A
Struja saturacije	685 A
Termički gubici	258 W
Električna veza	Bare wires diameter: 11 mm

### Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Električna klasa izolacije	Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost	5,5 mm IEC 60664
Puzna staza	11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda	47 kg
Širina	320 mm
Visina	380 mm
Dubina	225 mm

### Okruženje

Standardi	VDE 0160 nivo 1 IEC 60076 (sa HD398) EN 50178
Ip stepen zaštite	Choke: IP00 Terminals: IP00
Karakteristike okruženja	3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 conforming to EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	45...55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0...45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m

## Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	132,5 kg
Pakovanje 1 visina	43 cm
Pakovanje 1 širina	48 cm
Pakovanje 1 dužina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P06
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	273,5 kg
Pakovanje 2 visina	63 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------