

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4568

linijska prigušnica-0.085 mH - 300 A -trofazna-
315 W - za frekventne regulatore



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linjska prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC16N4D - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV61HC50Y - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV61QC16N4 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61QC50Y - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71HC40Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV71QC13N4 - linijska prigušnica - 2 po frekventnom regulatoru ATV71QC40Y - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV61HD75M3X - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
Number of phases	Trofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	0,085 mH
[in] nazivna struja	300 A
Struja saturacije	474 A
Termički gubici	315 W
Električna veza	Ogoljene žice 11 mm

Dopunske informacije

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimalna struja	1.65 x nazivna struja (trajanje = 60 s)
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
Električna klasa izolacije	Klasa F
Minimalna odobrena udaljenost	5,5 mm IEC 60664
Puzna staza	11,5 mm u skladu sa IEC 60664
Masa proizvoda	46 kg
Širina	320 mm
Visina	385 mm
Dubina	210 mm

Okruženje

Standardi	EN 50178 VDE 0160 nivo 1 IEC 60076 (sa HD398)
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priključci: IP00
Karakteristike okruženja	3B1 u skladu sa IEC 721-3-3 3C2 u skladu sa IEC 721-3-3 3S1 u skladu sa IEC 721-3-3
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...200 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad	45...55 °C (sa promenom struje od 2 % na °C) 0...45 °C (bez smanjenja struje)
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja karakteristika 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	48,000 cm
Package 1 Weight	54,750 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	118,000 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------