


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7705

kočioni otpornik - IP 20 - 10 Ω - 1000 W



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 32 Altivar 61
Kompatibilnost proizvoda	LXM32MC10N4 LXM32MD85N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4
Omska vrednost	10 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC pri 0,1 A 250 V AC pri 1 A

Dopunske informacije

Prosečna dostupna snaga	1 KW pri 50 °C 1,15 kW pri 40 °C
Stalna snaga	1000 W
Električna veza	M6 ogoljena žica za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm² / AWG 14 za temperaturni prekidač
Temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	240 mm
Visina	484 mm
Dubina	301 mm
Masa proizvoda	11 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,200 cm
Package 1 Width	40,800 cm
Package 1 Length	57,600 cm
Package 1 Weight	9,648 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	97,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	72,000 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Braking Resistor

Dimensions

