

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VZN12

TeSys Mini-VARIO - dodatni kontakt glavnog
pola - 12 A - za VN-12



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	VZN
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni pol
Nivo performansi	Standardne
Broj polova	1P
Tip kontakata i sastav	1 NO
Kompatibilnost proizvoda	VN12
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Lokacija za montiranje	Desni Levi

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys VARIO VCFN rastavljač
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	12 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	30000 Ciklusa DC-1...5 50000 ciklusa AC-21
Pogodno za izolaciju	Da
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 4 mm ² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 0,7 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	45,5 mm
Širina	12 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	GL UL CSA
Zaštitni tretman	TC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Mehanička robusnost	Vibracije 10...150 Hz (5 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6 Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60595-2-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	22 g
Pakovanje 2 težina	1,751 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------