


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XUFN05323

plastični optički senzor - difuzni - standardni -
2m - Sn60mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique fotoelektrični senzori XU
Ime senzora	XUF
[sn] nazivna osetljivost	0,06 m
Tip završetka	M4 x 0.7, standardni navoj završnog elementa

Dopunske informacije

Tip elektronskog senzora	Fotoelektrični senzor
Dizajn senzora	Optički
Namena proizvoda	XUDA
Materijal optičkog kabla	PMMA
Materijal oklopa	PE
Sistem detekcije	Difuzno
Upotreba optičkog kabla	Pozicioniranje
Dužina optičkog kabla	2 m
Spoljašnji prečnik	2,2 mm
Minimalni radijus savijanja	25 mm
Tip navoja	M6 x 0.75
Jezgro optičkog kabla	1 x Ø 1 mm + 16 x Ø 0.265 mm
Masa proizvoda	0,06 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vibracije	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 11 milisekundi) u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP64 conforming to IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	46,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50

Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,69 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------