Tehničke karakteristike proizvoda
Karakteristike

XVR10J03
106mm rotirajuća svetiljka zelena 12VAC-DC

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Ožičena rotirajuća svetiljka
Zvučni signal	Bez
Kratko ime uređaja	XVR
Prečnik za montiranje	106 mm
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (sa dodatnim priborom) IP23 u skladu sa IEC 60529
[us] nazivni napon	12 V AC/DC
Svetlosni izvor	LED visokog sjaja, zelena

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela PMMA (polimetil metakrilat): sijalica
Cad ukupna širina	106 mm
Cad ukupna dubina	106 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Označavanje	CE
Montaža proizvoda	Sa 3 M4 zavrtnja
Granice napona	10…15 V DC 10,8…13,2 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Struja potrošnje	250 mA
Frekvencija treptanja	2,3 Hz
Kapacitet priključka	0.83 mm²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18
Dužina kabla	400 mm

Okruženje

Standardi	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10…50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	600 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda.
Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu.
Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months

Tehničke karakteristike proizvoda

XVR10J03

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Tehničke karakteristike proizvoda

XVR10J03

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out