

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVR12J03S

120mm rotirajuća svetiljka zelena 12VAC-DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Ožičena rotirajuća svetiljka
Zvučni signal	Zujalica
Kratko ime uređaja	XVR
Prečnik za montiranje	120 mm
Ip stepen zaštite	IP23 u skladu sa IEC 60529
[us] nazivni napon	12 V AC/DC
Svetlosni izvor	LED visokog sjaja, zelena
Nivo buke	50...90 dB (stalni ili isprekidani ton) pri 1 m

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela AS: sijalica
Cad ukupna širina	120 mm
Cad ukupna dubina	120 mm
Masa proizvoda	0,5 kg
Označavanje	CE
Montaža proizvoda	Sa 3 M5 zavrtnja
Granice napona	10...15 V DC 10,8...13,2 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Struja potrošnje	333 mA
Frekvencija treptanja	2,3 Hz
Kapacitet priključka	0.83 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18
Dužina kabla	400 mm

Okruženje

Standardi	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	19 cm
Package 1 Weight	600 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

