

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XVR12J05

120mm rotirajuća svetiljka narandžasta  
12VAC-DC



### Osnovne informacije

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XVR                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Ožičena rotirajuća svetiljka   |
| Zvučni signal                | Bez                            |
| Kratko ime uređaja           | XVR                            |
| Prečnik za montiranje        | 120 mm                         |
| Ip stepen zaštite            | IP23 u skladu sa IEC 60529     |
| [us] nazivni napon           | 12 V AC/DC                     |
| Svetlosni izvor              | LED visokog sjaja, narandžasta |

### Dopunske informacije

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materijal                                    | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela<br>AS: sijalica |
| Cad ukupna širina                            | 120 mm                                                       |
| Cad ukupna dubina                            | 120 mm                                                       |
| Masa proizvoda                               | 0,5 kg                                                       |
| Označavanje                                  | CE                                                           |
| Montaža proizvoda                            | Sa 3 M5 zavrtnja                                             |
| Granice napona                               | 10...15 V DC<br>10,8...13,2 V AC                             |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon      | 0,8 kV                                                       |
| Struja potrošnje                             | 250 mA                                                       |
| Frekvencija treptanja                        | 2,3 Hz                                                       |
| Kapacitet priključka                         | 0.83 mm <sup>2</sup>                                         |
| Awg mera (američki standard za prečnik žice) | AWG 18                                                       |
| Dužina kabla                                 | 400 mm                                                       |

### Okruženje

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Standardi                              | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4   |
| Tretman zaštite                        | TC                             |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -35...70 °C                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -10...50 °C                    |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 61140 |

### Održivost ponude

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude       | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACh                |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva           | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                    | Da                                                                                                                                                                                                   |


|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



---

Rotating Mirror Beacon

---

Panel Cut-out

