

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVR13B04L

130mm rotirajuća svetiljka crvena 24VAC/DC IP67



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Ožičena rotirajuća svetiljka
Zvučni signal	Bez
Kratko ime uređaja	XVR
Prečnik za montiranje	130 mm
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 IP67 u skladu sa IEC 60529
[us] nazivni napon	24 V AC/DC
Svetlosni izvor	LED visokog sjaja, crvena

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela PC: sijalica
Cad ukupna širina	130 mm
Cad ukupna dubina	130 mm
Masa proizvoda	0,82 kg
Označavanje	CE
Montaža proizvoda	Sa 3 M6 zavrtnja
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Struja potrošnje	125 mA
Frekvencija treptanja	2,7 Hz
Kapacitet priključka	1.25 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18
Dužina kabla	400 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,5 cm
Package 1 Width	18,7 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	2,494 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,996 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Mounting and Clearance

XVR13B04L

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

