

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVR13J04

130mm rotirajuća svetiljka crvena 12VDC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Ožičena rotirajuća svetiljka
Zvučni signal	Bez
Kratko ime uređaja	XVR
Prečnik za montiranje	130 mm
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 (otpornost na vibracije)
[us] nazivni napon	12 V DC
Svetlosni izvor	LED visokog sjaja, crvena

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): deo tela PC: sijalica
Cad ukupna širina	130 mm
Cad ukupna dubina	130 mm
Masa proizvoda	0,8 kg
Označavanje	CE
Montaža proizvoda	Sa 3 M8 zavrtnja
Granice napona	10...15 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	0,8 kV
Struja potrošnje	250 mA
Frekvencija treptanja	2,7 Hz
Kapacitet priključka	1.25 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 18
Dužina kabla	400 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,5 cm
Package 1 Width	18,8 cm
Package 1 Length	18,8 cm
Package 1 Weight	1,215 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,482 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

