

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XZCP1241L10

ožičen konektor XZ - ženski zglobni - M12 - 4-
pinski - kabl PUR 10m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique kablovske komponente
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

Dopunske informacije

Električna veza	Ženski lakat konektor M12, 4 pina
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtnje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	10 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,2 mm
Sastav kabla	4 x 0.34 mm ²
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	250 V AC 300 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ
Masa proizvoda	0,37 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67 IP65 IP69K
Sertifikacija proizvoda	cULus
Temperatura okoline za rad	-40...80 °C promenljiva -5...80 °C promenljiva
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Package 1 Weight	294,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,420 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	64,740 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions


mm
in.



L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White