

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB6YG095

neonska sijalica sa T1 1/4 bazom - 110...230 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB6
Pribor / posebna namena	Neonska sijalica
Pribor / posebni tip	Neonska sijalica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za osvetljenje
Pribor / posebna namena	Svetleći taster Signalna lampica
[us] nazivni napon	110/230 V
Količina po setu	Set od 5

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Trajna
Masa proizvoda	0,002 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	0,8 cm
Package 1 Length	2,2 cm
Package 1 Weight	0,6 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	0,5 cm
Package 2 Width	6 cm
Package 2 Length	6 cm
Package 2 Weight	3 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	323 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
