


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB6Z4B

jednostruki kontakti blok sa montažnim
ramom 2NC Faston konektor



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB6
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno telo za taster ili izborne prekidače
Kratko ime uređaja	ZB6
Materijal montažnog rama	Plastika
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tip kontakata i sastav	2 NC
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Povezivanje - priključci	Faston konektor Faston konektor 2.8 x 0.5 mm
[us] nazivni napon	<= 250 V

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	18 mm
Cad ukupna visina	18 mm
Cad ukupna dubina	40 mm
Opis priključaka iso n°1	(11-12)NC
Masa proizvoda	0,006 kg
Upotreba kontakata	Standardni
Pozitivno otvaranje	Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu	1 Mm (NC menja električno stanje) 4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu	2,5 N NC menja električno stanje
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja	6 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 120 V, AC-15, B300 1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 0,22 A pri 125 V, DC-13, R300
Električna trajnost	1000000 Ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8)$ pri 5 V i 1 mA sa nivoom poverenja od 90 % u skladu sa IEC 60947-5-4

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529

Standardi	JIS C 4520 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CCC[RETURN]GOST[RETURN]CSA
Otpornost na vibracije	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	10,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,062 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch

Dimensions

