

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZCKD33

glava graničnog prekidača ZCKD - poluga sa  
čeličnim točkićem



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKD
Tip glave	Obrtna glava
Kompatibilnost proizvoda	XCKS
Pridruženo telo	ZCKS6 ZCKSD39H29 ZCKS9 ZCKS1H29 ZCKSD31 ZCKS5H29 ZCKS7H29 ZCKSD39 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKS6H29 ZCKS8H29 ZCKSD37 ZCKSD35 ZCKS2H29 ZCKS9H29 ZCKS8 ZCKSD37H29 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKS2 ZCKS5
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Poluga sa točkićem sa povratkom metal
Tip prilaza	Bočni prilaz, 2 smeru

### Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Plastika

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	96,0 g
Pakovanje 1 visina	3,1 cm
Pakovanje 1 širina	6,2 cm

Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	40
Pakovanje 2 težina	4,046 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------