

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKE64

glava graničnog prekidača ZCKE - čelični klip
sa točkićem sa strane, horizontalni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJD37 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD39 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ1H29 ZCKJ6H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Bočni klip sa točkićem sa povratkom metal (sa horizontalnim točkićem)
Tip prilaza	Bočni prilaz, 2 smeru

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Package 1 Weight	185,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,750 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------