

## ZCKE66

glava graničnog prekidača ZCKE - poluga sa  
 utisnutim čeličnim klipom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJD39 ZCKJ6H29 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2H7 ZCKJ41 ZCKJ1 ZCKJD31H7 ZCKJ21 ZCKJ5 ZCKJD35H7 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ2H29 ZCKJ8H29 ZCKJ41H7 ZCKJ4H7 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ6 ZCKJ8H7 ZCKJ11H29 ZCKJ9H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5H29 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ6H7 ZCKJD37 ZCKJ41H29 ZCKJ4H29 ZCKJD39H7 ZCKJ21H7 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJD37H7 ZCKJ7H7 ZCKJD31 ZCKJ21H29 ZCKJ4 ZCKJ11
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Klip sa povratkom metal (utisnuti loptasti klip)
Tip prilaza	Prilaz sa više strana

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	8,6 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	145,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,324 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------