

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCP39

telo graničnog prekidača ZCP - kompaktni -
2NC+1NO - trenutno



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni kompaktni
Tip proizvoda ili komponente	Telo graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCP
Dizajn	Kompaktni
Tip kućišta	Fiksno
Pridružena glava	ZCE07 ZCE08 ZCE27 ZCE63 ZCEH2 ZCE28 ZCE11 ZCE24 ZCE13 ZCE02 ZCE10 ZCE66 ZCE05 ZCE65 ZCE29 ZCE14 ZCE62 ZCE09 ZCEH0 ZCE21 ZCE67 ZCE06 ZCE01 ZCE64
Materijal tela	Plastika
Broj polova	3
Tip kontakata i sastav	2 NC + 1 NO
Operacija kontakata	Trenutno delovanje

Dopunske informacije

Pridružena komponenta za povezivanje	ZCPEP20 ZCPEG11 ZCPEP16 ZCPEG13 ZCPEN12 ZCPEF12
Električna veza	Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
Forma izolacije kontakata	Zb
Materijal kontakata	Posrebreni kontakti
Pozitivno otvaranje	Sa
Minimalna brzina pobude	0,01 m/s
Označavanje koda kontakata	R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije	300 V u skladu sa UL 508 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1

[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 60664 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Zaštita od kratkog spoja	6 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 1 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 3 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 2 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Širina	31 mm
Visina	65 mm
Dubina	30 mm
Masa proizvoda	0,07 kg

Okruženje

Kompatibilnost proizvoda	XCKP
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	81
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,579 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------