

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

04033

Linergy DP 3P razvodni blok -Compact NSX,INS - 250A -27 izvoda brzo povezivanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DP
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma (Prisma G) orman Prisma (Prisma P) orman Prisma (Prisma PH) orman Prisma (Prisma Pack 250) orman
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite	IPxx B

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Prisma montažna ploča DIN šina
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija

[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	250 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	8,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	30 kA
I ² t po aktivaciji	72250000 A ² .s
Povezivanje - priključci	Napajanje: direktno povezivanje 120 mm ² Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 6 x 4...10 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 3 x 6...16 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 6 x 4...10 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 3 x 6...16 mm ² (kruti)
Visina	140 mm
Širina	105 mm
Dubina	64 mm
Masa proizvoda	0,74 kg

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Kategorija prenapona	III
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e
Sertifikacija proizvoda	ASEFA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	720,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	24 cm
Package 2 Length	34 cm
Package 2 Weight	7,25 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	102 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	207,2 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------