

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

04034

Linergy DP 4P razvodni blok-Compact NSX,INS- 250A -36 izvoda-brzo povezivanje



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Linergy |
| Grupa proizvoda | Linergy |
| Tip proizvoda ili komponente | Razvodni blok |
| Ime proizvoda | Linergy DP |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Prisma (Prisma G) orman Prisma (Prisma P) orman Prisma (Prisma PH) orman Prisma (Prisma Pack 250) orman |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za razvod struje |
| Ip stepen zaštite | IPxx B |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|--|
| Nosači za montažu | Prisma montažna ploča DIN šina |
| Instalirani uređaji | <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INS250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija</p> <p>Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija</p> |

| | |
|---|---|
| [ui] nazivni napon izolacije | 750 V AC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
| [ie] nazivna radna struja | 250 A pri 40 °C |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 8,5 kA za 1 s |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 30 kA |
| I ² t po aktivaciji | 72250000 A ² .s |
| Povezivanje - priključci | Napajanje: direktno povezivanje 120 mm ² Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 6 x 4...10 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 3 x 6...16 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 6 x 4...10 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 3 x 6...16 mm ² (kruti) |
| Visina | 140 mm |
| Širina | 140 mm |
| Dubina | 64 mm |
| Masa proizvoda | 0,96 kg |

Okruženje

| | |
|------------------------------------|---|
| Stepen zaprljanosti | 3 |
| Kategorija prenapona | III |
| Otpornost na zagrejanu žicu | 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Standardi | IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...55 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,8 cm |
| Package 1 Width | 14,5 cm |
| Package 1 Length | 15,8 cm |
| Package 1 Weight | 950,0 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 15,5 cm |
| Package 2 Width | 29,0 cm |
| Package 2 Length | 34,0 cm |
| Package 2 Weight | 9,55 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 200 |
| Package 3 Height | 94,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 60,0 cm |
| Package 3 Weight | 192,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

| | |
|-------------------------------------|---|
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|