

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

04040

Linergy DX 4P razvodni blok 63A - 4 modula - 24 izvoda brzo povezivanje - gornji



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Tip proizvoda ili komponente	Razvodni blok
Ime proizvoda	Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Ip stepen zaštite	IPxx B

Dopunske informacije

Položaj priključaka	Gornji
Nosači za montažu	DIN šina
Broj polova	4P
[ue] nazivni napon	440 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
[ie] nazivna radna struja	63 A pri 40 °C
[in] nazivna struja	63 A pri 40 °C
Povezivanje - priključci	Napajanje: tunelski priključak 16 mm ² (fleksibilni) Napajanje: tunelski priključak 25 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 12 x 2,5...6 mm ² (kruti) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula) , 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibilni) Razvod napajanja: opružni priključni blok (nula) , 12 x 2,5...6 mm ² (kruti)
9 mm redovi	8
Ukupan broj 18 mm modula	4
Masa proizvoda	0,29 kg

Okruženje

Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na zagrejanu žicu	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	320 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------