


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

04637

3200A prefabr. priključak 10mm hor. sabirnica sa Linergy BS vertikal. sabirnicom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilni priključak
Ime proizvoda	Linergy BS
Product name	Prisma (Prisma P) orman Linergy (Linergy BS) sabirnica
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	10 mm horizontalna sabirnica Vertikalna sabirnica
Broj polova	4P 3P
Installation description	Kućišta - širina 650 mm
[ie] nazivna struja	3200 A
[in] nazivna struja	3200 A
Masa proizvoda	1,3 kg
Količina po setu	Set od 1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	1,3 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------