


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 04637

## 3200A prefabr. priključak 10mm hor. sabirnica sa Linergy BS vertikal. sabirnicom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Fleksibilni priključak
Ime proizvoda	Linergy BS
Product name	Prisma Prisma P orman Linergy Linergy BS sabirnica
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

### Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	10 mm horizontalna sabirnica Vertikalna sabirnica
Broj polova	4P 3P
Installation description	Kućiče - širina 650 mm
[ie] nazivna radna struja	3200 A
[in] nazivna struja	3200 A
Masa proizvoda	1,3 kg
Količina po setu	Set od 1

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	1,3 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------