


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 04651

## Linergy LGY bočni nosač sabirnice



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Nosač sabirnice
Ime proizvoda	Linergy LGY
Kompatibilnost grupe proizvoda	Linergy (Linergy LGY) sabirnica Prisma (Prisma P) orman
Zaštitna oprema	Isporučeno sa priborom za montažu klase 8.8

### Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Bočno Linergy sabirnica
Installation description	Kućiste - širina 150 mm
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	1,248 kg

### Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	38,5 cm
Package 1 Weight	1,5 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

---

Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

---

### Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---