

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13137

90 x 100 mm pločica - za 65 x 65 ili 75 x 75 mm otvore



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Ploča
Pribor / posebni tip	Pribor za instalaciju

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,055 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	90 mm
Visina	100 mm
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,9 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	11,9 cm
Package 1 Weight	44,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	11,0 cm
Package 2 Width	11,0 cm
Package 2 Length	16,5 cm
Package 2 Weight	482,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm

Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,307 kg

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------