

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 13195

## Kaedra - versatile - 340 x 460 mm - 17 pre-cutouts



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Kaedra
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Svestrano kućište
Opis montažne ploče	Sa izrezima

### Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Tip prednjeg poklopca	Neprovidni
Broj otvora pg iso	17
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Samogasivi polimer
Širina	340 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	130 mm
Boja	Orman: svetlosiva (RAL 7035)

### Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 60529 IEC 670 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,165 kg
Pakovanje 1 visina	16,8 cm
Pakovanje 1 širina	36,2 cm
Pakovanje 1 dužina	47 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	28
Pakovanje 2 težina	88,62 kg
Pakovanje 2 visina	80 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------