

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 13983

## Mureva - za modularni uređaj - 2 x 12 modula - 1+1 priključni blok



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Mureva                     |
| Ime proizvoda                | Mureva Enclosure           |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman                      |
| Tip ormara                   | Orman za modularne uređaje |
| Opis montažne ploče          | Sa izrezima                |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montaža ormara             | Površinska                                                             |
| 9 mm redovi                | 24                                                                     |
| Broj 18 mm modula po redu  | 12                                                                     |
| Ukupan broj 18 mm modula   | 24                                                                     |
| Broj horizontalnih redova  | 2                                                                      |
| Električna klasa izolacije | Dupla izolacija<br>Klasa II                                            |
| Obezbeđena oprema          | 2 set oznaka<br>2 vezica<br>1 sabirnica 32 izvoda<br>1 nosač sabirnice |
| Tip prednjeg poklopca      | Providni<br>Reverzibilni                                               |
| Snaga disipacije u w       | 34 W                                                                   |
| [in] nazivna struja        | 63 A                                                                   |
| Tip šine                   | DIN                                                                    |
| Broj otvora pg iso         | 17                                                                     |
| Broj priključnih blokova   | 1 uzemljenje (priključak na zavrtanj) sa 32 izvodi                     |
| Izvodi razvodnog bloka     | 16 x 16 mm <sup>2</sup> + 16 x 10 mm <sup>2</sup>                      |
| Opis opcija zaključavanja  | Opciona bravica                                                        |
| Materijal kućišta          | Samogasivi polimer                                                     |
| Širina                     | 340 mm                                                                 |
| Visina                     | 460 mm                                                                 |
| Dubina                     | 160 mm                                                                 |
| Unutrašnja dubina          | 88 mm                                                                  |
| Boja                       | Vrata: prozirnazelena<br>Orman: svetlosiva (RAL 7035)                  |

## Okruženje

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                          | IEC 61439-3<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670                                                           |
| Otpornost na vatru                 | 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1                                                                                |
| Ip stepen zaštite                  | IP65 u skladu sa IEC 60529                                                                                      |
| Ik stepen zaštite                  | IK09 u skladu sa EN 50102                                                                                       |
| Environmental characteristics (UV) | UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010<br>Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013 |
| Kategorija prenapona               | II                                                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C                                                                                                     |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 17,000 cm  |
| Package 1 Width              | 36,000 cm  |
| Package 1 Length             | 47,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 3,433 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 28         |
| Package 2 Height             | 80,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 108,000 kg |

## Održivost ponude

|                                                |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude                          | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                                   |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva                              | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                  |
| RoHS regulativa za Kinu                        |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima                   |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša                       |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti                           | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                            |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena            | Proizvod bez halogena                                                                                                                         |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 27                                                                                                                                            |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|