

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

13984

Mureva - za modularni uređaj - 2 x 18 modula - 1+1 priključni blok



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Ime proizvoda	Mureva Enclosure
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Orman za modularne uređaje
Opis montažne ploče	Sa izrezima

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	36
Broj 18 mm modula po redu	18
Ukupan broj 18 mm modula	36
Broj horizontalnih redova	2
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	2 set oznaka 2 vezica 1 sabirnica 32 izvoda 1 nosač sabirnice
Tip prednjeg poklopca	Reverzibilni Providni
Snaga disipacije u w	47 W
[in] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (priključak na zavrtanj) sa 32 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Samogasivi polimer
Širina	448 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	88 mm
Boja	Vrata: prozirnozelena Orman: svetlosiva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60670 IEC 61439-3
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	46,800 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	4,190 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	87,420 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	26

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------