

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

16006

skala ampermetra - 0..30 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	AMP
Tip proizvoda ili komponente	Brojčanik
Primena uređaja	Motor
Odnos strujnog transformatora	30/5
Tip skale	62 mm preko 90°
Nosači za montažu	Prednji deo

Dopunske informacije

Tip merenja	Struja
Skala	0-30-90 A

Okruženje

Visina	72 mm
Širina	72 mm
Dubina	75 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	8,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	8,7 cm
Package 2 Weight	102,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,527 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------