

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 16085

skala ampermetra PowerLogic - 1.3 In -  
prenosni odnos 1250/5 A



### Osnovne informacije

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda               | PowerLogic      |
| Ime proizvoda                 | AMP             |
| Tip proizvoda ili komponente  | Brojčanik       |
| Odnos strujnog transformatora | 1250/5          |
| Tip skale                     | 80 mm preko 90° |
| Nosači za montažu             | Prednji deo     |

### Dopunske informacije

|             |          |
|-------------|----------|
| Tip merenja | Struja   |
| Skala       | 0-1250 A |

### Okruženje

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 96 mm |
| Širina | 96 mm |
| Dubina | 75 mm |

### Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,1 cm    |
| Package 1 Width              | 8,6 cm    |
| Package 1 Length             | 8,6 cm    |
| Package 1 Weight             | 12,0 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 7,8 cm    |
| Package 2 Width              | 15,0 cm   |
| Package 2 Length             | 11,6 cm   |
| Package 2 Weight             | 1,65 kg   |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 100       |
| Package 3 Height             | 30 cm     |
| Package 3 Width              | 30 cm     |
| Package 3 Length             | 40 cm     |
| Package 3 Weight             | 16,987 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|