

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 19015

## NG125 - dodatak diferencijalne zaštite - Vigi

### NG125 - 4P - 63A - 30mA

#### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko ime uređaja	Vigi NG125
Broj polova	4P
[In] nazivna struja	63 A
Tip mreže	AC
Osetljivost diferencijalne zaštite	30 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite	Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite	Tip A
Standardi	IEC/EN 60947-2:Annex B

#### Dopunske informacije

Lokacija uređaja u sistemu	Izvod Grupni dovod
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	230...415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite	Nezavisna
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC/EN 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC/EN 60947-2
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Električna veza ka automatskom prekidaču	Zavrtnjima
9 mm redovi	9
Visina	118 mm
Širina	189 mm
Dubina	81 mm
Masa proizvoda	0,45 kg
Električna trajnost	10000 ciklusa u skladu sa IEC/EN 60947-2
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci 1...35 mm <sup>2</sup> fleksibilni Tunelski priključci 1,5...50 mm <sup>2</sup> kruti
Dužina ogoljenog dela žice	20 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

#### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC/EN 60947-2
Elektromagnetna kompatibilnost	8/20 μs podnosivi strujni impuls, 3000 A u skladu sa IEC/EN 60947-2
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	571,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,0 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	81454b7e-fcdf-4818-a481-efccd54a351f
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	71

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------