

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

19072

pomoćni kontakt - 1 OC + 1 SD - 6 A - 220..240 V - za NG125



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	OC i kontakt greške
Kratko ime uređaja	OF i SD
Signalni kontakt	2 C/O
[in] nazivna struja	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
9 mm redovi	1

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	102,8 mm
Širina	15,3 mm
Dubina	75,5 mm
Električna trajnost	10000 ciklusa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni Pločasti priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	65 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	9

Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	650 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,294 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------