

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

19101

NG125 - dodatak diferencijalne zaštite - Vigi

NG125 - 4P - 125A - 30mA

Osnovne informacije

| | |
|--|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Tip proizvoda ili komponente | Dodatni moduli diferencijalne zaštite |
| Kratko ime uređaja | Vigi NG125 |
| Broj polova | 4P |
| [In] nazivna struja | 125 A |
| Tip mreže | AC |
| Osetljivost diferencijalne zaštite | 30 mA |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna |
| Klasa diferencijalne zaštite | Tip A-SI |
| Standardi | IEC/EN 60947-2:Annex B |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Lokacija uređaja u sistemu | Izvod Grupni dovod |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 230...415 V AC 50/60 Hz |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC/EN 60947-2 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV u skladu sa IEC/EN 60947-2 |
| Nosači za montažu | 35 mm simetrična DIN šina |
| Električna veza ka automatskom prekidaču | Zavrtnjima |
| 9 mm redovi | 11 |
| Visina | 118 mm |
| Širina | 207 mm |
| Dubina | 81 mm |
| Masa proizvoda | 0,8 kg |
| Električna trajnost | 10000 ciklusa u skladu sa IEC/EN 60947-2 |
| Povezivanje - priključci | Tunelski priključci 10...50 mm ² fleksibilni Tunelski priključci 16...70 mm ² kruti |
| Dužina ogoljenog dela žice | 20 mm |
| Moment pritezanja | 6 N.m |

Okruženje

| | |
|--------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC/EN 60947-2 |
| Elektromagnetna kompatibilnost | 8/20 μs podnosivi strujni impuls, 3000 A u skladu sa IEC/EN 60947-2 |
| Tropikalizacija | 2 u skladu sa IEC 60068-1 |
| Relativna vlažnost | 95 % pri 55 °C |
| Nadmorska visina za rad | 2000 m |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,4 cm |
| Package 1 Width | 13,8 cm |
| Package 1 Length | 26,0 cm |
| Package 1 Weight | 1,018 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 8,6 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne |
| SCIP broj | Ad23232c-9094-462b-bcfd-d8eec73ce791 |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 74 |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|