

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

29452

pomoćni kontakt - 1 OC ili 1 SD ili 1 SDE ili 1 SDV nizak nivo



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SD SDV OF SDE
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INV Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX DC
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip greške	Opšti električni kvar
Lokalna signalizacija	Zaopen/Close: ON/OFF očitavanje Zaindikator okidanja releja: indikator okidanja Zaelektrična greška: Fault trip
Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A pri 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC
Minimalno opterećenje	1 mA pri 4 V DC
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	24 g
Pakovanje 1 visina	1,2 cm
Pakovanje 1 širina	7,8 cm
Pakovanje 1 dužina	6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	251 g
Pakovanje 2 visina	5 cm
Pakovanje 2 širina	17 cm
Pakovanje 2 visina	17 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S02
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	2,783 kg
Pakovanje 3 visina	15 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------