

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Ime proizvoda	Compact INV
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Broj polova	3P
Tip mreže	DC AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Boja drške	Crna
[ie] nazivna struja	AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 550 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A: 550 A DC 125 V 2 pola serijski DC-22A: 550 A DC 125 V 2 pola serijski DC-23A: 550 A DC 125 V 2 pola serijski DC-23B: 630 A DC 125 V 2 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	630 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	330 KA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz 50 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju	Da
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Da
Stepen zaprljanosti	3

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Zakretna ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Ploča Šina
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
Maksimalna snaga	AC-23: 200 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 200 kW pri 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 315 kW pri 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 375 kW pri 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 400 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 400 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 560 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivni ciklus	Neprekidno
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	11,5 KA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 20 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 4 KA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3 4,9 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	AC-21A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-21A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz DC-21A: 1000 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski DC-22A: 1000 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski DC-23A: 1000 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski AC-23B: 200 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz DC-23B: 200 ciklusa 125 V DC
Povezivanje	45 mm
Visina	205 mm
Širina	185 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	4,6 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]KEMA-KEUR
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	5,012 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	20,774 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	U skladu sa izuzecima
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------