



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33542

modul za podeš. term. zaštite 0.4 do 1 Ir - za fiksni prekidač Masterpact NT/NW

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Long time rating plug |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 |
| Ime zaštitne jedinice | Micrologic |

Dopunske informacije

| | |
|---|--------------|
| Podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir | Podesivo |
| Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja | 0.4...1 x In |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3 cm |
| Package 1 Width | 3,4 cm |
| Package 1 Length | 8,2 cm |
| Package 1 Weight | 0,01 kg |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 9,2 cm |
| Package 2 Width | 13,2 cm |
| Package 2 Length | 18,4 cm |
| Package 2 Weight | 0,28 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 240 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 3,847 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934 |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive | Da |

| | |
|-------------------------------|--|
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Performanse sadržaja halogena | Proizvod plastičnih delova bez halogena |
| Povraćaj | No |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|