



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33573

senzor za diferencijalnu zaštitu - 280 x 115 mm

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	senzor + Vigi kabl
Primena uređaja	Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Diferencijalna zaštita
[in] nazivna struja	630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Visina	Unutrašnja: 115 mm Spoljašnja: 216 mm
Širina	Unutrašnja: 280 mm Spoljašnja: 381 mm
Dubina	71 mm
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Masterpact NT Rezervni deo za Masterpact NW Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	45,0 cm
Package 1 Weight	11,2 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	195,36 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------